

Vakuumplatten VP 3122

Die Verarbeitung des Domingmaterials kann durch Verwendung der **Vakuumplatten VP 3122** deutlich vereinfacht werden. Sowohl bei der Dosierung als auch bei der Aushärtung des Domingmaterials kann die Fixierung der Folie ohne die Verwendung eines Sprühklebers erfolgen.



Die **Vakuumplatte VP 3122** nimmt die zu beschichtende Folie auf und sichert durch den Unterdruck eine feste und ebene Auflage während des gesamten Arbeitsablaufes. Die Vakuumplatte ersetzt damit andere komplizierte Haltevorrichtungen sowie den Sprühkleber, der zur Verschmutzung der Rückseite der Folien führt. Im Ergebnis dessen können die Folien klebefrei verpackt und verschickt werden. Bei Bedarf kann jedoch auch eine Zwischenlagerung im Regal

ebenfalls unter Vakuum erfolgen.

Die Vakuumplatten sind dotiert mit einer Kupplung mit Sicherung. Das ermöglicht die Abkopplung für ein paar Sekunden ohne Vakuumverlust.

Technische Daten der **Vakuumplatte VP 3122**:

- Gewicht: 0,54 kg
- Außenmaße: 310 mm x 220 mm
- Spannfläche: 300 mm x 210 mm
- Höhe: 17 mm
- Lochgröße: 2 mm
- Lochanzahl: 150 Löcher
- Bohrabstände: 18 mm
- Vakuumanschluss: Schlauch 8 mm Außendurchmesser.
- Material: Aluminium 100 %

Optionale Erweiterungen:

- Regal für Vakuumplatten mit Vakuumanschlüssen
- Regal für Vakuumplatten mit Eingebaute Heizung und Zeiteinstellung
- Vakuumpumpe VP 1-23